




Z1C-Z6C	Núcleo de ferrita	R1T-R11T	Termistor	M1C	Motor del compresor
X1M-ZX5M	Regleta de terminales	S2-S102	Conector	M1F	Motor del ventilador
Y1E-Y4E	Válvula de expansión electrónica	LED1-LED4, LEDA	Luz piloto	L1R	Reactor
V2,V3,V5,V9,V100	Varistor	N	Neutro	Q1L	Protector de sobrecarga
SA2	Disipador de sobretensión	SW1	Interruptor de activación/desactivación del funcionamiento forzado (sw1)	PM1	Módulo de alimentación eléctrica
FU1,FU2,FU3	fusible	SW2	Interruptor selector (SW2)	PCB1,2	Placa de circuito impreso
AC1,AC2,U, V,W,X11A, E1,E2,HR1, HR2	Conector	SW3	Interruptor de comprobación de ERROR de cableado(SW3)	Y1R	Batería de la válvula del solenoide de inversión
MRM10,MRM20 ,MRC/W	Relé magnético	SW4	Interruptor de ajuste de ambiente prioritario	Lámina metálica	Placa fija de regleta de terminales
		SW5	Interruptor de ajuste de modo nocturno muy silencioso (sw5)		

 : Tendido de cables

3D058434A

NOTAS

- 1 Consulte la especificación de compra AS303002, a no ser que se especifique lo contrario.
- 2 Este gráfico ha sido realizado mediante el sistema CAD.